

SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER

RF421MAEEYEIOOEF3A

MODELL

MST16IR

PRODUKT

Programmierbarer Schockkühler (gemischt) 16xGN 1/1 für Fernmotor vorbereitet



SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER

RF42IMAEYEIOOEF3A

MODELL

MSTI6IR

PRODUKT

Programmierbarer Schockkühler (gemischt) I6xGN I/I für Fernmotor vorbereitet



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	790
TIEFE (mm):	870
HÖHE (mm):	1960
GEWICHT (Kg):	250
VOLUMEN (m ³):	1.82
GESAMT-WATT (kW):	2.9
NETZSPANNUNG (V):	400V-3N+PE
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
INNENABMESSUNGEN (mm):	670x450x1130(h) mm
ISOLIERSTÄRKE (mm):	60
KÄLTELEISTUNG (W):	1940
FASSUNGSVERMÖGEN GN:	28/18/14
INTERAXIS (mm):	73
KÄLTEMITTELMENGE (g):	1800
KLIMA CLASSE:	5
SCHNELLE ABKÜHLUNG (+3°C) - Kg:	75
SCHNELLE ABKÜHLUNG (-18°C) - Kg:	50
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/+10°C - Kg:	70
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/-18°C - Kg:	40

BESCHREIBUNG

Programmierbarer Schnellkühler und Schockfroster mit elektronischer Steuerung und Touch-Display, Temperatur: +90/+3°C +90/-18°C. Aufnahme von 28 / 18 / 14, Abstand 37 / 55 / 73 mm. Quereinschub. Automatische Abtauerung, Aktivierungssystem für Sterilisator. Ausgestattet mit herausnehmbarem Rostaufnahmegestell für GN-Bleche und Kerntemperaturfühler (beheizt). Externe Kühlung, vorbereitet für luftgeköhltes Aggregat, Kältemittel R452A. Türanschlag rechts, Magnetdichtung mit selbstschließendem Scharnier, Verdampfer überwachbar und abwaschbar, Luftleitblech mit Scharnieren für Öffnung. Innenraum mit gerundeten Ecken, Abfluss für Reinigungs- und Kondenswasser in eine Schale. Kondensatorschutzgitter abnehmbar für Wartung und Pflege. Leistung pro Zyklus kg 75 von +90°C auf +3°C / kg50 von +90°C auf -18°C. Leistung nach Norm EN17032: 65 kg von +65° zu +15°C und 40 kg von +65° zu -18°C. Externes Kühlaggregat nicht im Lieferumfang enthalten.



SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER


RF42IMAEYEIOOEF3A

MODELL

MSTI6IR

PRODUKT

Programmierbarer Schockkühler (gemischt) I6xGN I/I für Fernmotor vorbereitet



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	400V-3N+PE 50 Hz
(S):	Anschluss für den Abfluss
(G1):	Kältemittel-Gaseinlassanschluss
(G2):	Anschluss Kältemittelgasausgang

